

## **Balang Lilin Kaca Amber Kosong Untuk Lilin Wangi**

Bengkel menghias 10000 meter persegi.

20 jenis mesin menghias yang berbeza.

20 tahun pengalaman dalam bidang menghias.

20 kilang aksesori stabil menyokong.

Pembuatan jenama terkenal di seluruh dunia seperti Armani Zara dll.

Cupwind adalah yang boleh dipercayai [Pembekal balang lilin ambar China](#) di China



Lihatlah balang lilin kaca ambar yang cantik, lihat pada hiasan berkualiti tinggi yang dirawat dengan sangat teliti, siapa yang tidak boleh tertarik dengan perkara yang indah itu?

Hiasan dibuat oleh kilang Cupwind, kami menawarkan perkhidmatan OEM & ODM selama bertahun-tahun.



Balang lilin ambar klasik ini mempunyai isi 17oz. Ia adalah warna dan bekas terpakai yang sangat popular untuk membuat lilin. Warna ini sesuai untuk sebarang bau dan sebarang musim.





Balang kaca ini juga bagus digunakan untuk gula-gula, barang kemas, alat solek  
Ia sesuai di hotel, restoran, rumah, yoga dll.





Cupwind menawarkan pemegang lilin kaca OEM dan ODM selama bertahun-tahun.

Kami telah membantu dengan ramai pelanggan untuk mengembangkan barisan produk mereka dengan maklum balas yang positif.

Kami mempunyai bengkel menghias kami sendiri untuk menjamin kualiti yang hebat.

[\*\*Cupwind ialah pembekal berorientasikan kualiti dan perkhidmatan .\*\*](#)



# TEST REPORT



(852) 097-0425

Page 3 of 4

SHENZHEN JIERJIMA TRADING CO., LTD  
NO.415 RUILIJIAN BUILDING, SHENZHU ROAD,  
HEGGANG, 518115, SHENZHEN, CHINA

LAB LOCATION: SHENZHEN  
LAB NUMBER: (852)1097-0435

ATTN: EMMA ZOU  
CC: emma@cupwind.com

DATE IN: APR 07, 2021  
MOQ LOG IN: APR 13, 2021  
DATE OUT: /  
REVISED DATE: /  
WORKING DAYS: 5  
PAGE: 2 OF 4

OVERALL RATING		
PASS	X	
FAIL		
DATA		

TESTING FOR  
CA 65 LEAD & CADMIUM ON NON-FOOD /  
BEVERAGE GLASSWARE-EXTERIOR

Sample Description:	IRIDESCENT COATING CANDLE JAR	I.P.O. No.:	
Manufacturer:	CUPWIND COOPERATED FACILITY		
Buyer:	IPSY	Style:	
Country of Origin:	CHINA	Country of Destination:	USA
Color:	IRIDESCENT	SKU Number:	T1MMR 8090
Brand name:	CUPWIND		
Re-test:	Yes: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/>	Change Vendor:	Yes: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/>
Previous Report No.:	/		

## EXECUTIVE SUMMARY:

Test content CA 65 Lead & Cadmium on non-food/beverage glassware-exterior Result Rating: Meet Pass


Effectiveness of annealing	ASTM F2179-20 Sec. 4.2 (Mod.) Test, 4.2 (Mod.)	<p>With a tungsten carbide scriber, scratch once around the middle knuckle of the article. Then scratch an "X" across the entire inside bottom surface of the article. The scratches must be made using sufficient pressure to just penetrate the surface of the glass. Fill each article with water and place it in a bath of water at 21°C ± 2°C. Wait 15 minutes, then empty the water and examine each piece for fractures. Shall show no fractures. Report the number of fractures, if any, for each test.</p> <p>Modification: expanded scope to all other glass products subject to CA 65 testing. If applicable, do not scratch or score the glass before annealing. Prepare a cold water bath at 21°C ± 1.1°C (70°F ± 2°F).</p> <p>Procedure: - prepare a hot bath at 21 ± 1.1°C (70 ± 2°F); - prepare the sample completely in the hot water bath and allow to soak for 5 min ± 12 s. - transfer the samples to the cold bath; and - repeat for all test items.</p> <p>Notes: - remove the samples from the cold bath and examine the sample for any cracking.</p> <p>Note: - The hot water that collects within the container during the first immersion shall be retained in the container through the second immersion. For the second immersion, add hot bath to the cold bath shall be 15 ± 1 L.</p> <p>Modification: sampling procedure not followed; and expanded scope to all other glass products in addition to candle containers.</p>	M	PASS
Thermal shock	ASTM F2179-20 Sec. 4.2 (Mod.) Alt. Hot/Cold		M	PASS

## REMARK:

1. No enclosed protocol for test results in this report.

Setiap pesanan diuji oleh pihak ketiga dengan ujian penyepuhlindapan dan kejutan haba, ujian plumbum dan kadium sebelum dihantar keluar,

yang memberi jaminan kepada pelanggan kami selama bertahun-tahun, di sini di atas adalah salah satu laporan ujian untuk .



## Pembungkusan Pemegang Lilin

Cupwind menjaga setiap keping pemegang lilin dengan hati.

Setiap pemegang lilin dibalut dengan beg plastik opp, 24pcs/48pcs/72pcs/144pcs dimasukkan ke dalam kotak kadbody dengan pembahagi telur.

memuatkan dengan palet kayu yang lebih selamat dan lebih cekap, pada akhirnya, kita akan mempunyai jaring kapas di tempat pembukaan pintu untuk menghalangnya daripada jatuh.



Wick Trimmer Cutter



Zinc Alloy Lid



Wooden Lid



Neck



Stopper



Reed



Gift Box.



Gift Box

## Aksesori yang berkaitan dengan Pemegang Lilin

Dengan permintaan pelanggan kami, Cupwind juga menawarkan aksesori seperti kotak hadiah untuk lilin wangi, set alat sumbu seperti pemangkas sumbu, pemotong, snuffer, penutup dalam kayu dan logam seperti keluli tahan karat dan aloi zink.