

Produk Hiasan Rumah Pukal Candle Holder Kilang Matte Black Ceramic

Bengkel menghias 10000 meter persegi.

20 jenis mesin menghias yang berbeza.

20 tahun pengalaman dalam bidang menghias.

20 kilang aksesori stabil menyokong.

Pembuatan jenama terkenal di seluruh dunia seperti Armani Zara dll.

Cupwind adalah yang boleh dipercayai [pembekal produk hiasan rumah](#) di China



Sekeping ini dipanggil Gilded Muse Candle Holder, ia direka oleh selebriti dan dihasilkan oleh kilang

Cupwind, ia diperbuat daripada seramik berkualiti dan hitam matte yang menjadikannya kelihatan sangat cantik.

Seramik yang diukir cantik ini juga boleh digunakan sebagai pemegang barang kemas selepas lilin selesai. Produk hadiah hebat!



Pukal pemegang lilin seramik ini boleh digunakan bukan sahaja untuk majlis perkahwinan/pelbagai cuti/parti rumah ladang/Krismas/Hari Kekasih/Halloween/Hari Kesyukuran,

mereka juga boleh menjadi seorang yang hebat [hiasan rumah](#), baiklah, Cupwind ialah pembekal produk rumah profesional selama bertahun-tahun.



Pemegang lilin seramik pukal boleh digunakan untuk memegang lilin anda, berus solek, menanam succulents, menyusun bunga,

dan juga membuat lilin anda sendiri. Gunakan imaginasi anda dan biarkan pemegang lilin Cupwind bersinar di setiap sudut rumah anda.



Cupwind menawarkan pemegang lilin kaca OEM dan ODM selama bertahun-tahun.

Kami telah membantu dengan ramai pelanggan untuk mengembangkan barisan produk mereka dengan maklum balas yang positif.

Kami mempunyai bengkel menghias kami sendiri untuk menjamin kualiti yang hebat.



TEST REPORT



(852) 097-0425

Page 3 of 4

SHENZHEN JIERJIMA TRADING CO., LTD
NO.415 RUILIJIN BUILDING, SHENZHU ROAD,
HEGGANG, 518115, SHENZHEN, CHINA

LAB LOCATION: SHENZHEN
LAB NUMBER: (852) 097-0425

ATTN: EMMA ZOU
CC: emma@cupwind.com

DATE IN: APR 07, 2021
MOG LOG IN: APR 13, 2021
DATE OUT: /
REVISED DATE: /
WORKING DAYS: 5
PAGE: 2 OF 4

OVERALL RATING		
PASS	X	
FAIL		
DATA		

TESTING FOR
CA 65 LEAD & CADMIUM ON NON-FOOD /
BEVERAGE GLASSWARE-EXTERIOR

Sample Description:	IRIDESCENT COATING CANDLE JAR	I.P.O. No.:	
Manufacturer:	CUPWIND COOPERATED FACILITY		
Buyer:	IPSY	Style:	
Country of Origin:	CHINA	Country of Destination:	USA
Color:	IRIDESCENT	SKU Number:	T1MMR 8090
Brand name:	CUPWIND		
Re-test:	Yes: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/>	Change Vendor:	Yes: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/>
Previous Report No.:	/		

EXECUTIVE SUMMARY:

Test content: CA 65 Lead & Cadmium on non-food/beverage glassware-exterior Result Rating: Meet Pass


Effectiveness of annealing	ASTM F2179-20 Sec. 4.2 (Mod.)	<p>With a tungsten carbide scriber, scratch once around the middle knuckle of the article. Then scratch an "X" across the entire inside bottom surface of the article. Fill the article with water and place it in a water bath at 21°C ± 2°F made using sufficient pressure to just penetrate the surface of the glass. Fill each article with water and place it in a water bath at 21°C ± 2°F of the glass. Wait 15 minutes, then empty the water and examine each piece for fractures. Shall show no fractures. Report the number of fractures, if any, for each test.</p> <p>Modification: expanded scope to all other glass products subject to CA 65 testing</p> <p>If not cracked or fractured after tested per below, prepare a cold water bath at 21°C ± 1.1°C (70°F ± 2°F).</p> <p>immerse a hot bath at 21 ± 1.1°C (146 ± 2°F) - commence the sample completely in the hot water bath and allow to soak for 5 min ± 12 s. - transfer the samples to the cold bath, and measure for an additional 15 min ± 12 s.</p> <p>remove the samples from the cold bath and examine the sample for any cracking.</p> <p>Note: The hot water that collects within the container during the first immersion shall be retained in the container through the second immersion. The cold water that collects within the hot bath to the cold bath shall be 15 ± 1 s.</p> <p>Modification: sampling procedure not followed; and expanded scope to all other glass products in addition to candle containers.</p>	M	PASS
Thermal shock	ASTM F2179-20 Sec. 4.2 (Mod.)		M	PASS

REMARK:

1. No enclosed protocol for test results in this report.

Setiap pesanan diuji oleh pihak ketiga dengan ujian penyepuhlindapan dan kejutan haba, ujian plumbum dan kadium sebelum dihantar keluar,

yang memberi jaminan kepada pelanggan kami selama bertahun-tahun, di sini di atas adalah salah satu laporan ujian untuk [kaca pemegang lilin berwarna-warni](#).



Pembungkusan Pemegang Lilin

Cupwind menjaga setiap keping pemegang lilin dengan hati.

Setiap pemegang lilin dibalut dengan beg plastik opp, 24pcs/48pcs/72pcs/144pcs dimasukkan ke dalam kotak kadbody dengan pembahagi telur.

memuatkan dengan palet kayu yang lebih selamat dan lebih cekap, pada akhirnya, kita akan mempunyai jaring kapas di tempat pembukaan pintu untuk menghalangnya daripada jatuh.



Wick Trimmer Cutter



Zinc Alloy Lid



Wooden Lid



Neck



Stopper



Reed



Gift Box.



Gift Box

Aksesori yang berkaitan dengan Pemegang Lilin

Dengan permintaan pelanggan kami, Cupwind juga menawarkan aksesori seperti kotak hadiah untuk lilin wangi, set alat sumbu seperti pemangkas sumbu, pemotong, snuffer, penutup dalam kayu dan logam seperti keluli tahan karat dan aloi zink.