

## Recipiente de vela de cerâmica preta com tampa



### Fornecedor de recipiente de vela de cerâmica da china

10000 metros quadrados de oficina de decoração.

20 tipos de máquinas de decoração diferentes.

20 anos de experiência na área de decoração.

20 fábricas de vidro estáveis apoiando.

Fabricação de marcas mundialmente famosas como Armani Zara etc.

### Característica do produto

Suporte de vela de cerâmica preta de 17 oz decorado com pó especial com tampa de cerâmica combinando

O castiçal de cerâmica também pode ser usado como pote de armazenamento, como pote de doces, pote de joias

Cupwind é [China fábrica de recipientes de vela de cerâmica](#), nossos produtos são adequados para velas de banho e corpo



## Efeito do processo

Cupwind aceita design personalizado OEM/ODM.

Podemos criar sua própria forma com/sem marca.

A decoração está disponível para vitrificação, galvanoplastia, pintura metálica, decalque, estampagem a quente, serigrafia, transferência de água, pintura à mão etc.



Wick Trimmer Cutter



Zinc Alloy Lid



Wooden Lid

Oferecemos conjuntos de acessórios de velas na cor preta, prata, ouro, ouro rosa, bronze etc. Tampas como: Tampas de madeira, o material da madeira está disponível em MDF, Pinho, Bambu, Faia, Nogueira, Paulownia, Acácia, Madeira de borracha, Carvalho Vermelho, Carvalho Branco, Freixo Europeu, Maple etc. Tampas metálicas, o material do metal está disponível em Estanho, Aço Inoxidável, Liga de Zinco, Ferro Inox etc. Caixas de presente disponíveis para recipientes de velas e difusores.



Neck



Stopper



Reed

Gift Box.



Gift Box

# TEST REPORT

**TEST REPORT**

Todos os pedidos do frasco de vela de vidro são testados por terceiros.

Normalmente Vamos com testes Cali 65 Pro, testes ASTM (Annealing and Thermal Shock), testes de chumbo e cádmio.

|                                                                                                       |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SHENZHEN JIERUMA TRADING CO., LTD.<br>NO.415 RUILIAN BUILDING, SHENZHU ROAD,<br>HONGKONG CHINA        |  | LAB LOCATION:<br>SHENZHEN<br>LAB NUMBER:<br>SHE201007-0435                               |  | EXECUTIVE SUMMARY:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Atualmente vamos com testes Cali 65 Pro, Testes ASTM (Annealing at 100°C), testes de chumbo e cádmio. |  | DATE OUT:<br>APR 13, 2021                                                                |  | Test Content:<br>ASTM 1171-19-02 (Lead & Cadmium) /<br>ASTM 1171-19-02 (Annealing)<br>(Sec. 4.2 (A)(ii))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| ATN: BBAI THOU                                                                                        |  | MOD IN:<br>MOD LOG IN:<br>DATE OUT:<br>REVISED DATE:<br>WORKING DAYS:<br>PAGE:<br>2 OF 4 |  | Result Rating:<br>Pass/Fail/Not Test<br><br>Modification: expanded scope to all other glass products in addition to sample containers.<br>Shut not crack or break after tested per below prepare a cold-water bath at 21 ± 1.1°C (70 ± 2°F).<br>1. prepare a hot bath at 71 ± 1.1°C (160 ± 2°F) (increase the sample completely in the hot water bath until allow to soak for 1 min ± 15 s).<br>2. transfer the sample to the cold bath and immerse for at least 30 s.<br>3. remove the sample from the cold bath and examine the sample for any cracking.<br>Note:<br>• the hot water that collects within the container during the first immersion shall be retained in the container through the second immersion (the water must be replaced by fresh water).<br>• modification is added to the test method and expanded scope to all other glass products in addition to sample containers. |  |
|                                                                                                       |  | OVERALL RATING:<br><br>PASS _____<br>FAIL _____<br>DATA _____                            |  | Flammability:<br>ASTM D1719-02 (Sec. 4.2 (A)(iii) + ASTM C148)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| TESTING FOR<br>CA 65 LEAD & CADMIUM ON NON-FOOD<br>BEVERAGE GLASSWARE EXTERIOR                        |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Buyer: WPSY                                                                                           |  | Style: /                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Country of Origin: CHINA                                                                              |  | Country of Destination: USA                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Color: IRIDESCENT                                                                                     |  | SKU Number: TIRAM 8050                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Brand name: CURVADO S                                                                                 |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Re-test: Yes: No: X                                                                                   |  | Change Vendor: Yes: X No:                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Previous Report No.: /                                                                                |  |                                                                                          |  | REMARK:<br>No. not witnessed protocol for test results in this report.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

Cupwind tem 10.000 metros quadrados de oficina de decoração.

20 tipos de máquinas de decoração diferentes.

20 anos de experiência na área de decoração.

Mais de 20 fábricas de vidro estáveis que suportam vários recipientes de vidro.

## Processo de embalagem e palete

Caixa de papelão ondulado com divisórias cruzadas, segura para envios internacionais.

Caixa de presente personalizada, requisitos de caixa madia são aceitáveis.



