

## Suporte de vela votiva decalQue Cupwind recém-design 8oz



### Suporte de vela de novo design da china atacado

10000 metros quadrados de oficina de decoração.

20 tipos de máquinas de decoração diferentes.

20 anos de experiência na área de decoração.

20 fábricas de vidro estáveis apoiando.

Fabricação de marcas mundialmente famosas como Armani Zara etc.

### Característica do produto

Suporte de vela votiva decalque Cupwind recém-design 8oz

Spray branco externo, aplicando decalque de cor 4C, com enchimento de cera de 8 onças

Cupwind é [Suporte de vela de novo design da china atacado](#), nossos produtos são adequados para castiçal de banho e corpo



## Efeito do processo

Cupwind aceita design personalizado OEM/ODM.

Podemos criar sua própria forma com/sem marca.

A decoração está disponível para pulverização, galvanoplastia, pintura metálica, decalque, estampagem a quente, serigrafia, jato de areia, transferência de água etc.



Oferecemos conjuntos de acessórios de velas na cor preta, prata, ouro, ouro rosa, bronze etc. Tampas de madeira, o material da madeira está disponível em MDF, Pinho, Bambu, Faia, Nogueira, Paulownia, Acácia, Madeira de borracha, Carvalho vermelho, Carvalho branco, freixo europeu, bordo etc. Tampas de metal, o material do metal está disponível em estanho, aço inoxidável, liga de zinco, ferro inoxidável etc.

## Neck

### Stopper

Reed

## TEST REPORT

Todos os pedidos do frasco de vela de vidro são testados por terceiros.

Normalmente vamos com testes Cali 65 Pro, testes ASTM (Annealing and Thermal Shock), testes de chumbo e cádmio.

		OVERALL RATING	
		PASS	<input type="checkbox"/>
		FAIL	<input type="checkbox"/>
		DATA	<input type="checkbox"/>
<b>TESTING FOR CA 65 LEAD + CADMIUM ON NON-FOOD BEVERAGE GLASSWARE-EXTERIOR</b>			
Sample Description:	IRIDESCENT COATING CANDLE JAR		
Manufacturer:	CUPWIND COOPERATED FACILITY		P.O. No.:
Buyer:	PSI	Style:	
Country of Origin:	USA	Country of Manufacture:	USA
Brand Name:	CUPWINDS		
Re-test:	Yes: <input type="checkbox"/>	No: <input type="checkbox"/>	Charge Vendor: Yes: <input type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/>

EXECUTIVE SUMMARY:			
<b>ro são testados por terceiro</b>			
Effectiveness of annealing	<p>ASTM F2179-2C Sec. 4.2 (melt)   <b>ro, testes ASTM (Annealing a rio.</b></p> <p>With a tungsten carbide scriber, scratch twice across the entire inside bottom of the cold bath. Then scratch an "X" across the entire inside bottom of the cold bath. The scratches are to be observed under a magnifying glass at 10x magnification. The water at the same room temperature as the glass. Wait 15 minutes, then empty the water and repeat the procedure. Record results. Shall show no fractures. Record the number of fractures, if any, for each test.</p> <p>Modulation: expanded access to all other glass products in addition to candle containers.</p>	M	PASS
Thermal shock	<p>ASTM F2179-2C Sec. 4.2 (bath) + ASTM C146</p> <p>Shall not crack or break after tested per below:  - prepare a cold water bath at 21 ± 1°C (70 ± 2°F);  - prepare a hot bath at 71 ± 1°C (160 ± 2°F);  - immerse the sample completely in the hot water for 10 minutes; then transfer to the cold bath for 10 minutes;  - transfer the sample to the cold bath, and immerse for at least 30 s.;  - remove the sample from the cold bath and examine the sample for any cracking.  Note:  - The hot water that collects within the container during the time immersed shall be retained in the cold bath throughout the thermal shock test.  - The time of transfer from the hot bath to the cold bath shall be 15 ± 1 s.  Modulation: expanded access to all other glass products in addition to candle containers</p>	M	PASS

Cupwind tem 10.000 metros quadrados de oficina de decoração.

20 tipos de máquinas de decoração diferentes.

20 anos de experiência na área de decoração.

Mais de 20 fábricas de vidro estáveis que suportam vários recipientes de vidro.

Processo de embalagem e palete

Caixa de papelão ondulado com divisórias cruzadas, segura para remessas internacionais.

Caixa de presente personalizada, requisitos de caixa macia são aceitáveis.

